

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.830

Nosná lišta 48 x 26 mm

State: 7.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.830 - Nosná lišta 48 x 26 mm pre VX, VX SE, PC, IW, AX

For heavy installed equipment such as transformers. T-head screw and slots in the support rail accommodate all mounting dimensions.



Features

Obj. č.	VX 8617.830
Materiál	Oceľový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže VX	V skrini šírky 1200 mm, na vnútornej montážnej rovine a v podstavci
Možnosti montáže VX SE	V skrini šírky 1200 mm, na vnútornej montážnej rovine, v kombinácii s adaptérovou lištou pre kompatibilitu VX a v podlahe
Možnosti montáže AX	V skrini šírky 1200 mm, v kombinácii s lištami pre vnútorné vybavenie AX a podlahovou montážnou lištou AX
Možnosti montáže PC	V skrini šírky 1200 mm, na vnútornej montážnej rovine, v kombinácii s adaptérovou lištou pre kompatibilitu VX a v podlahe
Možnosti montáže IW	V skrini šírky 1200 mm, na vnútornej montážnej rovine, v kombinácii s adaptérovou lištou pre kompatibilitu VX a v podlahe

Features

Vhodné pre	Typ skrine: VX VX SE PC IW AX CX one-piece console CX pedestal Šírka: = 1.200 mm
Balenie	2 pc(s).
Netto hmotnosť	5,6 kg
Brutto hmotnosť	5,95 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	25,12
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC001285
ECLASS 8.0	27189261
Popis výrobku	Montážna lišta VX 48 x 26 mm, pre Š: 1200 mm

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------