



VX 8618.000

Presklené dvere

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.000 - Presklené dvere pre VX

Instead of a sheet steel door or rear panel.

Features

| | |
|---|--|
| Obj. č. | VX 8618.000 |
| Materiál | Rám: hliníkový pretlačovaný profil Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm |
| Povrch | Štruktúrovaná prášková farba |
| Farba | Rám: RAL 7035 Presklená plocha (s potlačou vo vnútri): RAL 9005 |
| Rozsah dodávky | Presklené dvere Tyčový uzáver s vložkou typu Doppelbart 180° pánty (4 kusy) |
| Kód IK | IK08 |
| Poznámka | Pri montáži namiesto zadnej steny sú potrebné uzatváracie diely pre rám 8618.110. |
| Type rating podľa UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529 | IP 55 |
| Vhodné pre | Typ skrine: VX Šírka: = 600 mm Výška: = 1.800 mm |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 12,4 kg |
| Brutto hmotnosť | 13 kg |
| Číslo colnej sadzby | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Popis výrobku | Presklené dvere VX, pre ŠxV: 600x1800 mm |

Approvals

Approvals

UL + C-UL - FTTA

Certificates

Protection category