



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8618.030 Presklené dvere

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8618.030 - Presklené dvere pre VX

Instead of a sheet steel door or rear panel.

## Features

Obj. č.	VX 8618.030
Materiál	Rám: hliníkový pretlačovaný profil Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Povrch	Štruktúrovaná prášková farba
Farba	Rám: RAL 7035 Presklená plocha (s potlačou vo vnútri): RAL 9005
Rozsah dodávky	Presklené dvere Tyčový uzáver s vložkou typu Doppelbart 180° pánty (4 kusy)
Kód IK	IK08
Poznámka	Pri montáži namiesto zadnej steny sú potrebné uzatváracie diely pre rám 8618.110.
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 12
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55
Vhodné pre	Typ skrine: VX Šírka: = 800 mm Výška: = 2.000 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	14,5 kg
Brutto hmotnosť	15,4 kg
Číslo colnej sadzby	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Popis výrobku	Presklené dvere VX, pre ŠxV: 800x2000 mm

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL - FTTA

---

Certificates

Protection category