


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.040 Presklené dvere

State: 8.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.040 - Presklené dvere pre VX

Instead of a sheet steel door or rear panel.

Features

Obj. č.	VX 8618.040
Materiál	Rám: hliníkový pretlačovaný profil Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Povrch	Štruktúrovaná prášková farba
Farba	Rám: RAL 7035 Presklená plocha (s potlačou vo vnútri): RAL 9005
Rozsah dodávky	Presklené dvere Tyčový uzáver s vložkou typu Doppelbart 180° pánty (4 kusy)
Kód IK	IK08
Poznámka	Pri montáži namiesto zadnej steny sú potrebné uzatváracie diely pre rám 8618.110.
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 12
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55
Vhodné pre	Typ skrine: VX Šírka: = 600 mm Výška: = 2.200 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	14,6 kg
Brutto hmotnosť	15,4 kg
Číslo colnej sadzby	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Popis výrobku	Presklené dvere VX, pre ŠxV: 600x2200 mm

Approvals

Approvals

UL + C-UL - FTTA

Certificates

Protection category