

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.531 Nástavbový modul

State: 20.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.531 - Nástavbový modul pro VX

Jako kabelový ranžirovací prostor pro přívod kabelů shora nebo jako prostor pro rozvod proudu pomocí přípojníc nad řadově spojenými skříněmi. Sériový střešní plech se používá k uzavření na horní straně.



Features

Obj. číslo	VX 8618.531
Popis výrobku	Jako kabelový ranžirovací prostor pro přívod kabelů shora nebo jako prostor pro rozvod proudu pomocí přípojníc nad řadově spojenými skříněmi. Sériový střešní plech se používá k uzavření na horní straně.
Materiál	Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch	Lakovaný, strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Rámový modul 2 kryty přední/zadní 8 držáků s automatickým vyrovnáním potenciálu Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry	Výška: 200 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12

Features

Vhodné pro	Typ skříně: VX Šířka: = 1.200 mm Hloubka: = 600 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	16,5 kg
Brutto hmotnost	18,06 kg
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Popis výrobku	Nástavbový modul pro VX, pro šířku 1200mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
-----------	--