


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8619.410**

**Lišta na mechanické uchytenie  
kábllov**

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.410 - Lišta na mechanické uchytenie káblov

## Uhlový profil pre VX, TS, VX SE, PC, systém podstavca VX

For strain relief with cable entry. Depth-variable mounting on a 25 mm pitch pattern on the horizontal enclosure section or in the base/plinth.

### Features

Obj. č.	VX 8619.410
Materiál	Oceľ
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže VX	V skrini šírky 600 mm, v podstavci
Možnosti montáže VX SE	V skrini šírky 600 mm, v podstavci
Možnosti montáže AX	V skrini šírky 600 mm, v kombinácii s lištami pre vnútorné vybavenie AX a podlahovou montážnou lištou AX
Možnosti inštalácie AX z nehrdzavejúcej ocele	V šírke rozvádzača 600 mm v spojení s lištou pre vnútornú inštaláciu s podlahovou montážnou lištou
Možnosti montáže PC	V skrini šírky 600 mm, v podstavci
Možnosti montáže IW	V skrini šírky 600 mm, v podstavci
VX base/plinth installation options	In base/plinth width/depth 600 mm, in conjunction with holder/ spacer
Installation options for VX base/ plinth, stainless steel	In base/plinth width 600 mm, in conjunction with one M8 nut
AX base/plinth installation options	In base/plinth width 600 mm
Vhodné pre	System podstavca AX System podstavca VX Podstavcový systém VX, nehrdzavejúca oceľ
Rozmery	Dĺžka: 554 mm

# Features

Vhodné pre	Typ skrine: VX VX SE PC IW AX CX pedestal CX one-piece console Šírka: = 600 mm
Vhodné pre šírku	600 mm
Balenie	2 pc(s).
Netto hmotnosť	2,8 kg
Brutto hmotnosť	3,161 kg
Číslo colnej sadzby	83024900
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Popis výrobku	VX káblová svorka uhlový profil, pre Š: 600 mm