


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8619.700**

**Systemové chassis 14 x 39 mm**

State: 8.7.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.700 - Systémové chassis 14 x 39 mm pre VX, VX SE, PC, IW, AX

For securing cable ducts, cable conduit holders, equipment installed on the door, etc.



## Features

Obj. č.	VX 8619.700
Materiál	Oceľový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Distance between fixing points	275 mm
Vhodné pre šírku dverí	400 mm
Možnosti montáže VX	Do šírky dverí 400 mm
Možnosti montáže AX	V skrini šírky 300 mm a výšky skrine 400 mm, v spojení s lištou pre vnútornú montáž AX
Možnosti inštalácie AX z nehrdzavejúcej ocele	V šírke rozvádzača 300 mm
Možnosti montáže AX z plastu	Do šírky dverí 400 mm
Možnosti inštalácie 3-dielnej skrine AX	Hĺbka skrine 473 mm
Možnosti inštalácie CX	V podstavci v skrini s hĺbkou 400 mm V podstavci pri hĺbke skrini 400 mm

# Features

Montážny pokyn	Na vstavenie do AX z ocelového plechu len v kombinácii s lištou pre vnútorné vybavenie AX
Poznámka	Pre vybavenie vlastnými komponentmi na systémovom chasis sú nevyhnutné skrutky do plechu alebo závitorezné skrutky M5
Vhodné pre	Typ skrine: VX AX AX plastic AX wall-mounted enclosure, 3-part CX one-piece console CX pedestal Suitable for width or height or depth: 400 mm
Balenie	4 pc(s).
Netto hmotnosť	0,68 kg
Brutto hmotnosť	0,686 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	4,56
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Popis výrobku	Systémové chasis VX 14 x 39 mm, pre šírku dverí: 400 mm

# Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------