

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.730

Systemové chasis 14 x 39 mm

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.730 - Systémové chasis 14 x 39 mm pre VX, VX SE, PC, IW, AX

For securing cable ducts, cable conduit holders, equipment installed on the door, etc.



Features

Obj. č.	VX 8619.730
Materiál	Oceľový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Distance between fixing points	675 mm
Vhodné pre šírku dverí	800 mm
Možnosti montáže VX	Do šírky dverí 800 mm
Možnosti montáže VX SE	Do šírky dverí 800 mm
Možnosti montáže AX	V skrini šírky/hĺbky 800 mm, na vnútornej montážnej rovine
Možnosti inštalácie AX z nehrdzavejúcej ocele	Vo výške rozvádzača 800 mm
Možnosti montáže AX z plastu	Do šírky dverí 800 mm
Možnosti montáže PC	Do šírky dverí 800 mm
Možnosti inštalácie CX	Do šírky dverí 800 mm

Features

VX base/plinth installation options	In base/plinth width 850 mm for mounting on the base/plinth corner pieces
Montážny pokyn	Na vstavenie do AX z ocelového plechu len v kombinácii s lištou pre vnútorné vybavenie AX
Poznámka	Pre vybavenie vlastnými komponentmi na systémovom chasis sú nevyhnutné skrutky do plechu alebo závitorezné skrutky M5
Vhodné pre	Typ skrine: VX VX SE PC AX AX plastic CX one-piece console CX pedestal Suitable for width or height or depth: 800 mm
Vhodné pre	Systém podstavca VX
Balenie	4 pc(s).
Netto hmotnosť	1,4 kg
Brutto hmotnosť	1,588 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	10,52
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Popis výrobku	Systémové chasis VX 14 x 39 mm, pre šírku dverí: 800 mm

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------