

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.740

## Systemové chasis 14 x 39 mm

State: 9.7.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.740 - Systémové chasis 14 x 39 mm pre VX, VX SE, PC, IW, AX

For securing cable ducts, cable conduit holders, equipment installed on the door, etc.



## Features

Obj. č.	VX 8619.740
Materiál	Oceľový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Distance between fixing points	775 mm
Vhodné pre šírku dverí	900 mm
Možnosti montáže VX SE	Do šírky dverí 900 mm
Možnosti inštalácie AX z nehrdzavejúcej ocele	V šírke rozvádzača 800 mm
Montážny pokyn	Na vstavanie do AX z oceľového plechu len v kombinácii s lištou pre vnútorné vybavenie AX
Poznámka	Pre vybavenie vlastnými komponentmi na systémovom chasis sú nevyhnutné skrutky do plechu alebo závitorezné skrutky M5
Vhodné pre	Typ skrine: VX SE AX stainless steel
Balenie	4 pc(s).

# Features

---

Netto hmotnosť	1,564 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	12,06
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Popis výrobku	Systémové chasis VX 14 x 39 mm, pre šírku dverí: 900 mm

# Approvals

---

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------