

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.750

## Systemové chasis 14 x 39 mm

State: 8.7.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.750 - Systémové chasis 14 x 39 mm pre VX, VX SE, PC, IW, AX

For securing cable ducts, cable conduit holders, equipment installed on the door, etc.



## Features

Obj. č.	VX 8619.750
Materiál	Oceľový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Distance between fixing points	875 mm
Vhodné pre šírku dverí	1 000 mm
Možnosti montáže VX SE	Do šírky dverí 900 mm
Možnosti inštalácie AX z nehrdzavejúcej ocele	Vo výške rozvádzača 1000 mm
Montážny pokyn	Na vstavenie do AX z oceľového plechu len v kombinácii s lištou pre vnútorné vybavenie AX
Poznámka	Pre vybavenie vlastnými komponentmi na systémovom chasis sú nevyhnutné skrutky do plechu alebo závitorezné skrutky M5
Vhodné pre	Typ skrine: VX SE AX stainless steel Suitable for width or height or depth: 1.000 mm

# Features

---

Balenie	4 pc(s).
Netto hmotnosť	1,776 kg
Brutto hmotnosť	2,06 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	13,6
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Popis výrobku	Systémové chasis VX 14 x 39 mm, pre šírku dverí: 1000 mm

# Approvals

---

Explanations

PCF-declaration