


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.760

Systemové chasis 14 x 39 mm

State: 7.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.760 - Systémové chasis 14 x 39 mm pre VX, VX SE, PC, IW, AX

For securing cable ducts, cable conduit holders, equipment installed on the door, etc.



Features

Obj. č.	VX 8619.760
Materiál	Oceľový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Distance between fixing points	575 mm
Možnosti montáže AX	V skrini šírky 600 mm a v skrini výšky 700 mm, v spojení s lištou pre vnútornú montáž AX
Montážny pokyn	Na vstavenie do AX z oceľového plechu len v kombinácii s lištou pre vnútorné vybavenie AX
Poznámka	Pre vybavenie vlastnými komponentmi na systémovom chasis sú nevyhnutné skrutky do plechu alebo závitorezné skrutky M5
Vhodné pre	Typ skrine: AX Suitable for width or height or depth: 700 mm
Balenie	4 pc(s).
Netto hmotnosť	1,2 kg
Brutto hmotnosť	1,374 kg

Features

PCF per pack (cradle-to-gate)	8,98
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Popis výrobku	Systémové chasis VX 14 x 39 mm, pre V: 700 mm

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------