


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.002

Rohový diel podstavca s krytmi podstavca vpredu a vzadu, 100 mm

State: 12.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.002 - Rohový diel podstavca s krytmi podstavca vpredu a vzadu, 100 mm pre VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Base/plinth corner pieces with moulded self-positioning to the bayed enclosure system, for use with or without trim panels depending on the application. Large openings in the base/plinth corner piece for optimum access to the screw-fastening point may be concealed with a corner and baying cover.

Features

| | |
|---------------------|--|
| Obj. č. | VX 8620.002 |
| Materiál | Rohový diel podstavca: oceľový plech Kryt podstavca vpredu/vzadu: oceľový plech Rohový a radový kryt: plast |
| Farba | RAL 9005 |
| Rozsah dodávky | 4 rohové diely podstavca, výška 100 mm 4 rohové kryty 1 radový kryt 2 kryty podstavca vpredu/vzadu, výška 100 mm Vrátane upevňovacieho materiálu |
| Poznámka | Bočnice podstavca, na zakončenie jednotky podstavca, pre prídavnú vzájomnú stabilizáciu podstavcov alebo pre vnútorné vybavenie podstavcov |
| Rozmery | Výška: 100 mm |
| Vhodné pre | Typ skrine: VX Šírka: = 600 mm |
| Hmotnosť/balenie | 4,06 kg |
| Balenie | 2 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 3,6 kg |
| Brutto hmotnosť | 4,06 kg |
| Číslo colnej sadzby | 94039910 |

Features

| | |
|---------------|---|
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Popis výrobku | VX Base/plinth corner piece, with base/plinth trim panel, front and rear, H: 100 mm, for W: 600 mm, sheet steel |

Approvals

| | |
|-----------|------------------|
| Approvals | UL + C-UL - FTTA |
|-----------|------------------|
