


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8620.008**

**Rohový díl podstavce s kryty  
podstavce vpředu a vzadu, 100 mm**

State: 5.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8620.008 - Rohový díl podstavce s kryty podstavce vpředu a vzadu, 100 mm pro VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Rohové díly podstavce s prolisem pro vymežovací díl k rozváděči, podle druhu aplikace lze použít s kryty podstavce nebo bez nich. Velké otvory v rohovém dílu podstavce pro nejlepší přístup ke šroubovaným místům, lze zakrýt rohovými nebo řadovými kryty.

## Features

Obj. číslo	VX 8620.008
Popis výrobku	Rohové díly podstavce s prolisem pro vymežovací díl k rozváděči, podle druhu aplikace lze použít s kryty podstavce nebo bez nich. Velké otvory v rohovém dílu podstavce pro nejlepší přístup ke šroubovaným místům, lze zakrýt rohovými nebo řadovými kryty.
Materiál	Rohový díl podstavce: ocelový plech Kryt podstavce vpředu/vzadu: ocelový plech Rohový a řadový kryt: plast
Barva	RAL 9005
Rozsah dodávky	4 rohové díly podstavce, výška 100 mm 4 rohové kryty 1 řadový kryt 2 kryty podstavce vpředu/vzadu, výška 100 mm Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka	Bočnice podstavce, k zakončení jednotky podstavce, pro přídatnou vzájemnou stabilizaci podstavců nebo pro vnitřní vybavení podstavců
Rozměry	Výška: 100 mm
Vhodné pro	Typ skříně: VX Šířka: = 1.600 mm
Hmotnost/balení	7,32 kg
Balení	2 ks
Netto hmotnost	6,92 kg

# Features

---

Brutto hmotnost	7,86 kg
Číslo celní sazby	94039910
ECLASS 8.0	27182003
Popis výrobku	Rohové díly podstavce VX s krytem vpředu/vzadu, výška: 100 mm, pro šířku 1600 mm

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------