

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8620.026**

**Rohový diel podstavca s krytmi  
podstavca vpredu a vzadu, 200 mm**

State: 21.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8620.026 - Rohový diel podstavca s krytmi podstavca vpredu a vzadu, 200 mm pre VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Base/plinth corner pieces with moulded self-positioning to the bayed enclosure system, for use with or without trim panels depending on the application. Large openings in the base/plinth corner piece for optimum access to the screw-fastening point may be concealed with a corner and baying cover.

## Features

Obj. č.	VX 8620.026
Materiál	Rohový diel podstavca: oceľový plech Kryt podstavca vpredu/vzadu: oceľový plech Rohový a radový kryt: plast
Farba	RAL 9005
Rozsah dodávky	4 rohové diely podstavca, výška 200 mm 4 rohové kryty 1 radový kryt 1 kryt podstavca, vpredu/vzadu, 200 mm 2 kryty podstavca vpredu/vzadu, výška 100 mm Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka	Bočnice podstavca, na zakončenie jednotky podstavca, pre prídavnú vzájomnú stabilizáciu podstavcov alebo pre vnútorné vybavenie podstavcov
Rozmery	Výška: 200 mm
Vhodné pre	Typ skrine: VX Šírka: = 1.600 mm
Hmotnosť/balenie	13,9 kg
Balenie	2 pc(s).
Netto hmotnosť	13,08 kg
Brutto hmotnosť	13,88 kg

# Features

---

Číslo colnej sadzby	94039910
ECLASS 8.0	27182003
Popis výrobku	VX Base/plinth corner piece, with base/plinth trim panel, front and rear, H: 200 mm, for W: 1600 mm, sheet steel

---

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------

---