


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8640.026

Rohový díl podstavce s kryty podstavce vpředu a vzadu, 200 mm

State: 13.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8640.026 - Rohový díl podstavce s kryty podstavce vpředu a vzadu, 200 mm pro VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Rohové díly podstavce s vysokou nosností a prolisem pro vymezení dílu k rozváděčové skříni, podle druhu aplikace lze použít s krytem podstavce nebo bez něj. Velké otvory v rohovém dílu podstavce pro nejlepší přístup ke šroubovaným místům, lze zakrýt plastovými rohovými nebo řadovými kryty.

Features

| | |
|--------------------------|--|
| Obj. číslo | VX 8640.026 |
| Popis výrobku | Rohové díly podstavce s vysokou nosností a prolisem pro vymezení dílu k rozváděčové skříni, podle druhu aplikace lze použít s krytem podstavce nebo bez něj. Velké otvory v rohovém dílu podstavce pro nejlepší přístup ke šroubovaným místům, lze zakrýt plastovými rohovými nebo řadovými kryty. |
| Materiál | Rohový díl podstavce: ocelový plech Bočnice podstavce: ocelový plech Rohový a řadový kryt: plast |
| Barva | RAL 9005 |
| Rozsah dodávky | 4 rohové díly podstavce, výška 200 mm 4 rohové kryty 1 řadový kryt 1 kryt podstavce, vpředu/vzadu, 200 mm 2 kryty podstavce vpředu/vzadu, výška 100 mm Včetně upevňovacího materiálu |
| Poznámka | Bočnice podstavce, k zakončení jednotky podstavce, pro přídatnou vzájemnou stabilizaci podstavců nebo pro vnitřní vybavení podstavců |
| Rozměry | Výška: 200 mm |
| Vhodné pro | Šířka: = 1.600 mm |
| Type rating podle UL 50E | Typ 1 Typ 12 |

Features

| | |
|-------------------|--|
| Hmotnost/balení | 14,9 kg |
| Balení | 2 ks |
| Netto hmotnost | 14,64 kg |
| Brutto hmotnost | 14,84 kg |
| Číslo celní sazby | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ETIM 8 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Popis výrobku | Rohové díly podstavce VX s krytem vpředu/vzadu, výška: 200 mm, pro šířku 1600 mm |

Approvals

| | |
|-----------|------------------|
| Approvals | UL + C-UL - FTTA |
|-----------|------------------|