

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.003

Rohové diely podstavca s krytom podstavca vpredu a vzadu

State: 9.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.003 - Rohové diely podstavca s krytom podstavca vpredu a vzadu pre systém podstavca VX, oceľový plech

Base/plinth corner pieces with trim panels for flexible cable entry.



Features

| | |
|----------------|---|
| Obj. č. | VX 8660.003 |
| Výhody | Spoločiteľný - veľmi vysoká stabilita podstavca Flexibilné – mnoho možností montáže v interiéri s VX príslušenstvom Jednoduché – zakončenie v jednej rovine medzi bodmi zoraďovania |
| Materiál | Rohový diel podstavca: oceľový plech Kryt podstavca vpredu/vzadu: oceľový plech Rohový a radový kryt: plast |
| Farba | RAL 9005 |
| Rozsah dodávky | 4 rohové kryty Vrátane upevňovacieho materiálu 4 rohové diely podstavca, výška 100 mm 2 kryty podstavca vpredu/vzadu, výška 100 mm |
| Poznámka | Bočnice podstavca, na zakončenie jednotky podstavca, pre prídavnú vzájomnú stabilizáciu podstavcov alebo pre vnútorné vybavenie podstavcov |
| Rozmery | Výška: 100 mm |

Features

| | |
|-------------------------------|--|
| Vhodné pre | Typ skrine: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Šírka: = 800 mm |
| Type rating podľa UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Hmotnosť/balenie | 5,42 kg |
| Balenie | 2 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 5,2 kg |
| Brutto hmotnosť | 5,218 kg |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 19,38 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Číslo colnej sadzby | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ETIM 8 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Popis výrobku | Rohové diely podstavca s krytom VX, vpredu a vzadu, V: 100 mm, pre Š: 800 mm, oceľový plech |

Approvals

| | |
|--------------|------------------|
| Approvals | UL + C-UL - FTTA |
| Explanations | PCF-declaration |