


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.007

Rohové díly podstavce s krytem podstavce vpředu a vzadu

State: 6.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.007 - Rohové díly podstavce s krytem podstavce vpředu a vzadu pro systém podstavce VX, ocelový plech

Rohové díly podstavce s kryty pro flexibilní zavedení kabelů.



Features

| | |
|----------------|---|
| Obj. číslo | VX 8660.007 |
| Výhody | Spolehlivý – velmi vysoká stabilita podstavce Flexibilní – mnoho možností montáže v interiéru s VX příslušenstvím Jednoduché – zakončení v jedné rovině mezi řadovými místy |
| Materiál | Rohový díl podstavce: ocelový plech Kryt podstavce vpředu/vzadu: ocelový plech Rohový a řadový kryt: plast |
| Barva | RAL 9005 |
| Rozsah dodávky | 4 rohové kryty Včetně upevňovacího materiálu 4 rohové díly podstavce, výška 100 mm 2 kryty podstavce vpředu/vzadu, výška 100 mm |
| Poznámka | Bočnice podstavce, k zakončení jednotky podstavce, pro přídatnou vzájemnou stabilizaci podstavců nebo pro vnitřní vybavení podstavců |
| Rozměry | Výška: 100 mm |

Features

| | |
|--------------------------|--|
| Vhodné pro | Typ skříně: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Šířka: = 1.200 mm |
| Type rating podle UL 50E | Typ 1 Typ 12 |
| Hmotnost/balení | 7,01 kg |
| Balení | 2 ks |
| Netto hmotnost | 7 kg |
| Brutto hmotnost | 7,008 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 26,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| Upozornění ke třídě PCF | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení |
| Číslo celní sazby | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ETIM 8 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Popis výrobku | VX rohový díl podstavce s krytem podstavce, vpředu a vzadu, V: 100 mm, pro Š: 1200 mm: ocelový plech |

Approvals

| | |
|--------------|------------------|
| Approvals | UL + C-UL - FTTA |
| Explanations | PCF-declaration |