


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.061

Rohový kus podstavca s krytom,
predný a zadný pre podstavcový
systém VX, nehrdzavejúca oceľ

State: 8.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.061 - Rohový kus podstavca s krytom, predný a zadný pre podstavcový systém VX, nehrdzavejúca oceľ nové prevedenie

Base/plinth corner pieces with front and rear trim panel. Large openings in the base/plinth corner piece for optimum access to the screw connection. Seamlessly bayable.



Features

| | |
|----------------|--|
| Obj. č. | VX 8660.061 |
| Materiál | Rohový diel podstavca: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304) Kryt podstavca vpredu/vzadu: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304) Krytky: ABS |
| Povrch | Jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400 |
| Rozsah dodávky | Vrátane upevňovacieho materiálu 4 rohové diely podstavca 4 krytky 1 kryt podstavca, vpredu/vzadu, 200 mm 2 kryty podstavca vpredu/vzadu, výška 100 mm |
| Poznámka | Bočné kryty podstavca sú potrebné na kompletizáciu podstavca a tiež pre dodatočnú stabilizáciu. Krytky, ktoré sú súčasťou dodávky, je možné v prípade potreby vymeniť za krytky z nehrdzavejúcej ocele pre podstavcový systém VX z nehrdzavejúcej ocele. Components from the 1st generation base/plinth system cannot be combined with components from the 2nd generation base/plinth system |
| Rozmery | Výška: 200 mm |

Features

| | |
|--------------------------|---|
| Vhodné pre | Typ skrine: VX VX SE TS PC Šírka: = 800 mm |
| Type rating podľa UL 50E | Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12 |
| Balenie | 2 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 7,6 kg |
| Brutto hmotnosť | 8,074 kg |
| Číslo colnej sadzby | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ETIM 8 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Popis výrobku | Rohové diely podstavca s krytom VX, vpredu a vzadu, V 200 mm, pre Š: 800 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301 |

Approvals

| | |
|-----------|------------------|
| Approvals | UL + C-UL - FTTA |
|-----------|------------------|