


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8700.040

Bočnice, skrutkovateľné, nerezová oceľ

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8700.040 - Bočnice, skrutkovateľné, nerezová oceľ pre VX

Side panels, screw-fastened, stainless steel, for VX.

Features

Obj. č.	VX 8700.040
Výhody	Časovo úsporná montáž vďaka zaklapávacím držiakom bočníc Automatické vyrovnanie potenciálov a vyššia ochrana EMC vďaka plochým držiakom s vnútornými kontaktnými prvkami Jednoduché polohovanie na výšku a hĺbku vďaka pomôcke na zavesenie Montáž vykonávaná jednou osobou Uzemňovací svorník s veľkou nelakovanou styčnou plochou pre optimálny kontakt
Materiál	Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Povrch	Jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre	Typ skrine: VX Výška: = 1.800 mm Hĺbka: = 500 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 12
Základný materiál	Stainless steel
Balenie	2 pc(s).
Netto hmotnosť	21 kg
Brutto hmotnosť	22,6 kg
Číslo colnej sadzby	94039910
ETIM 9	EC002524

Features

ECLASS 8.0

27182101

Popis výrobku

Bočnica VX, na zoskrutkovanie, pre VxH: 1800x500 mm,
nehrdzavejúca oceľ, 1.4301