

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8700.050

Bočnice, skrutkovateľné, nerezová oceľ

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8700.050 - Bočnice, skrutkovateľné, nerezová oceľ pre VX

Side panels, screw-fastened, stainless steel, for VX.

Features

| | |
|---|---|
| Obj. č. | VX 8700.050 |
| Výhody | Časovo úsporná montáž vďaka zaklapávacím držiakom bočníc Automatické vyrovnanie potenciálov a vyššia ochrana EMC vďaka plochým držiakom s vnútornými kontaktnými prvkami Jednoduché polohovanie na výšku a hĺbku vďaka pomôcke na zavesenie Montáž vykonávaná jednou osobou Uzemňovací svorník s veľkou nelakovanou styčnou plochou pre optimálny kontakt |
| Materiál | Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm |
| Povrch | Jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400 |
| Rozsah dodávky | Vrátane upevňovacieho materiálu |
| Vhodné pre | Typ skrine: VX Výška: = 2.000 mm Hĺbka: = 600 mm |
| Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529 | IP 55 IP 66 |
| Type rating podľa UL 50E | Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12 |
| Základný materiál | Stainless steel |
| Balenie | 2 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 27,8 kg |
| Brutto hmotnosť | 28,8 kg |

Features

| | |
|---------------------|--|
| Číslo colnej sadzby | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |
| Popis výrobku | Bočnica VX, na zoskrutkovanie, pre VxH: 2000x600 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301 |

Approvals

| | |
|-----------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|