

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8700.840

Bočnice, skrutkovateľné, nerezová oceľ

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8700.840 - Bočnice, skrutkovateľné, nerezová oceľ pre TS

Side panels, screw-fastened, stainless steel, for TS.



Features

Obj. č.	TS 8700.840
Výhody	Automatické vyrovnanie potenciálov a vyššia ochrana EMC vďaka plochým držiakom s kontaktným prvkom Jednoduché umiestnenie vďaka pomocným pántom Uzemňovacie svorníky s kontaktnou ploškou
Materiál	Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Povrch	Jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre	Typ skrine: TS Výška: = 1.800 mm Hĺbka: = 400 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55
Základný materiál	Stainless steel

Features

Balenie	2 pc(s).
Netto hmotnosť	18 kg
Brutto hmotnosť	18,4 kg
Číslo colnej sadzby	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Popis výrobku	TS bočnica, na zoskrutkovanie, pre TS, pre VxH: 1800x400 mm, nerez, 1.4301