


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8702.040

Bočnice podstavce, 200 mm

State: 18.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8702.040 - Bočnice podstavce, 200 mm Z nerez oceli pro přední a zadní díly podstavce

Montáž mezi díly podstavce. Při výšce 200 mm mohou být použity také dvě bočnice podstavce po 100 mm.

Features

Obj. číslo	TS 8702.040
Popis výrobku	Montáž mezi díly podstavce. Při výšce 200 mm mohou být použity také dvě bočnice podstavce po 100 mm.
Materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Povrch	Jemně zbrošený povrch, zrnitost 400
Rozsah dodávky	2 bočnice podstavce Včetně upevňovacího materiálu
Montážní pokyn	Pro stabilizaci dílů podstavců propojených v řadě mohou být bočnice podstavců o výšce 100 mm namontovány pootočené o 90°. Zde jsou nutné spojovací díly pro řadové propojení podstavce
Rozměry	Výška: 200 mm
Vhodné pro	Typ skříně: TS: = 400 mm
Balení	2 ks
Netto hmotnost	2,486 kg
Brutto hmotnost	2,685 kg
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Popis výrobku	TS Kryty podstavce, boční, výška 200 mm, pro hloubku: 400 mm, nerez ocel 1.4301