


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.510 Kabelový kanál

State: 28.3.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.510 - Kabelový kanál pro vertikální profil TS

K montáži na vertikálním skříňovém profilu, na dva řadově spojené profily skříní v místě spojení.



Features

Obj. číslo	TS 8800.510
Provedení	Šířka 100 mm, pro montáž na dva řadově spojené skříňové profily v místě řadového spojení.
Výhody	Upevňovací body kabelového kanálu jsou přizpůsobeny systémovému děrování TS. Tím odpadá náročné vrtání, které by bylo nutné u kanálů DIN Místa zlomu můstků jsou nasměrována na kombinaci s kabelovými kanály pro montážní desku Další místo zlomu ve výši montážní desky umožňuje přímé zavedení do kabelového kanálu
Materiál	Tvrdé PVC Nehořlavé, samozhášecí
Barva	V odstínu podobném RAL 7030
Rozsah dodávky	Kabelový kanál s víkem
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Poznámka	Lze pro jiné rozměry skříní zkrátit.

Features

Rozměry	Šířka: 100 mm Výška: 1.800 mm Hloubka: 80 mm
Vhodné pro	Typ skříně: TS VX SE PC IW Výška: ≤ 2.000 mm
Rozsah provozních teplot	60 °C
Balení	4 ks
Netto hmotnost	8,996 kg
Brutto hmotnost	9,47 kg
Číslo celní sazby	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Popis výrobku	TS Kabelový kanál pro vertikální profil TS, ŠxVxH: 100x1800x80 mm

Approvals

Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
--------------	---