

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8800.570

## Káblový kanál

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8800.570 - Káblový kanál pre vertikálny profil TS

For mounting on the vertical enclosure section, on two bayed enclosure sections in the vicinity of baying.



## Features

Obj. č.	TS 8800.570
Prevedenie	Šírka 50 mm, na montáž na vertikálny skriňový profil v oblasti bočnice.
Výhody	<p>Upevňovacie body káblového kanála sú prispôsobené systémovému dierovaniu TS. Tým odpadá náročné vŕtanie, ktoré by bolo nutné pri kanáloch DIN.</p> <p>Miesta zlomu mostíkov sú nasmerované na kombináciu s káblovými kanálmi pre montážnu dosku.</p> <p>Ďalšie miesto zlomu vo výške montážnej dosky umožňuje priame zavedenie do káblového kanála.</p>
Materiál	Tvrde PVC Nehorľavé, samozhášavé
Farba	V odtieni podobnom RAL 7030
Rozsah dodávky	Káblový kanál s vekom
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Poznámka	Je možné pre iné rozmery skriň skrátiteľ.

# Features

---

Rozmery	Šírka: 50 mm Výška: 1.600 mm Hĺbka: 80 mm
Vhodné pre	Typ skrine: TS VX SE PC IW Výška: ≤ 1.800 mm
Rozsah prevádzkových teplôt	60 °C
Balenie	8 pc(s).
Netto hmotnosť	8,968 kg
Brutto hmotnosť	9,44 kg
Číslo colnej sadzby	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Popis výrobku	TS káblový kanál pre zvislý TS profil, ŠxVxH 50x1600x80 mm

# Approvals

---

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---