

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.755 Kabelový kanál

State: 4.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.755 - Kabelový kanál

Se speciálním děrováním podle DIN pro přímou montáž na profil skříně nebo plochy, např. montážní desky. Požadované body zlomu na stojinách a na dně kabelového kanálu.



Features

Obj. číslo	TS 8800.755
Provedení	pro montážní desky pro montáž na VX systémové děrování
Popis výrobku	Se speciálním děrováním podle DIN pro přímou montáž na profil skříně nebo plochy, např. montážní desky. Požadované body zlomu na stojinách a na dně kabelového kanálu.
Materiál	Tvrdé PVC Nehořlavé, samozhášecí Teplotní odolnost do +60 °C
Barva	V odstínu podobném RAL 7030
Rozsah dodávky	Kabelový kanál s víkem
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Možnosti montáže	Se speciálním děrováním podle DIN pro přímou montáž na profil skříně nebo plochy, např. montážní desky Pokud je montážní deska vzadu namontována jako lícující s rámem rozvaděče (montážní pozice ± 0 mm), lícují horizontálně namontované kabelové kanály s kabelovými kanály na profilu skříně. Kabelový kanál v šířce 50 mm pro jednotlivě instalované skříně VX25 s bočnicí na vertikálním profilu vlevo a vpravo vedle montážní desky.

Features

Poznámka	Lze pro jiné rozměry zkrátit.
Rozměry	Šířka: 50 mm Hloubka: 80 mm Délka: 2.000 mm
Balení	18 ks
Netto hmotnost	18,9 kg
Číslo celní sazby	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Popis výrobku	Kabelový kanál VX, ŠxH:50x80 mm, délka 2000 mm

Approvals

Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
--------------	---