


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8802.060

# Profil na zavedenie káblov, stredový

State: 8.7.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8802.060 - Profil na zavedenie káblov, stredový pre TS, TP

For top-mounting on gland plates.



## Features

Obj. č.	TS 8802.060
Výhody	Obzvlášť vhodné najmä pre káble s rovnakými prierezmi
Technické údaje	Elastický upínací profil - prierez: 30 x 25 mm
Oblasti použitia	Pre nasadenie na podlahové plechy
Materiál	Hliníkový pretlačovaný profil Elastický upínací profil: PU pena
Rozsah dodávky	Nástrčných profilov, vrátane elastických zverných profilov
Poznámka	2 kusy sú dostačujúce pre jeden podlahový otvor do šírky skrine 800 mm Od šírky skrine 1000 mm sú v podlahe k dispozícii dva otvory. Do každej skrine je možné namontovať 4 kusy
Vhodné pre	Typ skrine: TS: = 600 mm Typ skrine: TP
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55 if installed correctly
Balenie	2 pc(s).
Netto hmotnosť	0,208 kg
Brutto hmotnosť	0,212 kg

# Features

---

Číslo colnej sadzby	76042990
ETIM 9	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Popis výrobku	TS profil k zavedeniu káblov, v strede, pre TS, VX SE, TP, pre Š: 600 mm