

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8802.105**

**Profil na zavedenie káblov, zadný**

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8802.105 - Profil na zavedenie káblov, zadný pre TS, TP

For mounting directly onto the base opening.

## Features

Obj. č.	TS 8802.105
Výhody	Obzvlášť vhodné najmä pre káble s rovnakými prierezmi Pri inštalácii montážnej dosky v najneskoršej montážnej polohe je možné káble zaviesť priamo bez väčších polomerov ohybu.
Technické údaje	Elastický upínací profil - prierez: 30 x 25 mm
Oblasti použitia	Nasadí sa priamo na podlahový otvor/spodný krycí profil a podlahový plech
Materiál	Hliníkový pretlačovaný profil Elastický upínací profil: PU pena
Rozsah dodávky	Nástrčných profilov, vrátane elastických zverných profilov
Poznámka	2 kusy sú dostačujúce pre jeden podlahový otvor do šírky skrine 800 mm Od šírky skrine 1000 mm sú v podlahe k dispozícii dva otvory. Do každej skrine je možné namontovať 4 kusy
Vhodné pre	Typ skrine: TS: = 1.000 mm Typ skrine: TP
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55 if installed correctly
Balenie	4 pc(s).
Netto hmotnosť	0,308 kg
Číslo colnej sadzby	76042990
ETIM 9	EC002624
ECLASS 8.0	27189265
Popis výrobku	TS profil k zavedeniu káblov, vzadu, pre TS, VX SE, TP, pre Š: 1000 mm