

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8806.580

Systemy radových skříň TS 8

State: 25.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8806.580 - Systémy radových skriň TS 8 IP 66/NEMA 4

Baying systems TS 8, protection category IP 66, NEMA 4, sheet steel, spray-finished

Features

Obj. č.	TS 8806.580
Materiál	Rámová konštrukcia skrine: ocelový plech, 1,5 mm Strecha: ocelový plech 1,5 mm Dvere: ocelový plech, 2,0 mm Zadná stena: ocelový plech, 1,5 mm Podlaha: ocelový plech, 1,5 mm Montážna doska: ocelový plech, 3,0 mm
Povrch	Rámová konštrukcia skrine, dvere, strecha a zadná stena: základná farba nanosená máčaním a štruktúrovaná prášková farba Montážna doska: pozinkovaná
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Rámová konštrukcia skrine Dvere Pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu Strešný plech Podlaha, plná Zadná stena Montážna doska 4 transportné oká Uzáver: Doppelbart, 3 mm 2 TS montážne lišty 18 x 38 mm 2 montážne priečky namontované na hĺbku skrine Súprava príslušenstva pre bočnice na dovybavenie na IP 66
Rozmery	Šírka: 800 mm Výška: 2.000 mm Hĺbka: 600 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)	699 mm x 1.896 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 66

Features

Stupeň krytia NEMA	NEMA 1 NEMA 4 NEMA 12
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 4 Type 12
Kód IK	IK09
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	123,975 kg
Brutto hmotnosť	131,4 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	TS Bayed enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Sheet steel, IP 66 / NEMA 4, with mounting plate, single door at the front

Approvals

Approvals	Bureau Veritas C-UL DNV UL + C-UL (listed)
Certificates	Surface finish
Explanations	Manufacturer's declaration Declaration of conformity Declaration of conformity UK