

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8806.750

Systemy radových skříň TS 8

State: 19.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8806.750 - Systémy radových skriň TS 8 Skrine EMC

The large enclosures in the TS 8 series offer a good level of shielding across a broad frequency range, even in the standard version. For increased EMC requirements, Rittal's TS 8 enclosure is also available in a high RF attenuation version.

Features

Obj. č.	TS 8806.750
Product modification	Povrchová úprava hliník-zinok bola nahradená povrchovou úpravou využívajúcou zinok a horčík. Medzi výhody patria lepšie antikoročné vlastnosti a rovnomernejší strieborný povrch.
Materiál	Rámová konštrukcia skrine: ocelový plech so zinko-horčíkovým náterom, 1,5 mm Strecha: ocelový plech so zinko-horčíkovým náterom, 1,5 mm Dvere: ocelový plech so zinko-horčíkovým náterom, 2,0 mm Zadná stena: ocelový plech so zinko-horčíkovým náterom, 1,5 mm Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm Montážna doska: ocelový plech, 3,0 mm
Povrch	Rámová konštrukcia skrine: bez náteru Dvere, zadná stena a strešný plech: zvonku s náterom a na vnútornej strane bez náteru Podlahové plechy: pozinkované Montážna doska: pozinkovaná
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Rámová konštrukcia skrine Dvere Pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu Zadná stena Strešný plech Podlahové plechy Montážna doska 4 transportné oká Uzáver: Doppelbart, 3 mm 2 TS montážne lišty 18 x 38 mm 2 montážne priečky namontované na hĺbku skrine

Features

Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1
Type rating podľa UL 50E	Type 1
Rozmery	Šírka: 800 mm Výška: 2.000 mm Hĺbka: 600 mm
Poznámka	Pri radovo spojených skrinách je nutné EMC tesnenie pre radové spojenie
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	121,8 kg
Brutto hmotnosť	126,8 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	TS Bayed enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Sheet steel, EMC version, with mounting plate, single door at the front

Approvals

Approvals	DNV UL + C-UL (listed)
Explanations	Manufacturer's declaration Declaration of conformity Declaration of conformity UK