


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8952.010

Bočný kryt pre odpínač

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8952.010 - Bočný kryt pre odpínač pre VX

Including main door latch for safety locking of enclosures and bayed enclosure suites in accordance with UL regulations. Tested in conjunction with an actuator lever for master switches from the following companies: Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.

Features

Obj. č.	VX 8952.010
Výhody	<p>Spĺňa požiadavky UL 508 A</p> <p>V kombinácii s ovládacou mechanikou, aretáciou vedľajších dverí a posuvnými tyčami sú tieto požiadavky splnené aj pre kombinácie radového prepojenia</p> <p>Podľa prania montáž na skrini vľavo alebo vpravo. Vďaka tomu je možné všetky rozvádzačové skrine pre radové prepojenie s jednokrídlovými dverami vybaviť týmto bočným krytom ako skriňa s odpínačom. Kompletná osaditeľná plocha skrine zostáva zachovaná.</p> <p>V spojení s integrovateľným medzikusom montážnej dosky je možné montážnu plochu hlavnej skrine zväčšiť až o 14 %.</p> <p>Dva výrezy pre ovládaciú páku na prednej strane pre montáž v rôznych výškach</p>

Features

Oblasti použitia	Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 a 140 UK-FCX04 Square D: 9422 A1 General Electric: TDA Typ 1 a 2 Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA pre typ 4x Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA pre typ 12 Siemens: ovládací mechanizmus s bovdenovým lankom - kompletné zostavy 3VA9137-0CK12 pre 3VA51 až 125A, plastová rukoväť, NEMA 1, 12, 3R, čierna = VYP, červená = ZAP 3VA9137-0CK72 pre 3VA51 až 125A, ocel'ová rukoväť s epoxidovým náterom, NEMA 1, 12, 3R, čierna = VYP, červená = ZAP 3VA9277-0CK12 pre 3VA52/62 až 250A, plastová rukoväť, NEMA 1, 12, 3R, čierna = VYP, červená = ZAP 3VA9277-0CK72 pre 3VA52/62 až 250A, ocel'ová rukoväť s epoxidovým náterom, NEMA 1, 12, 3R, čierna = VYP, červená = ZAP 3VA9477-0CK12 pre 3VA53/54/63/64 až 600A, plastová rukoväť, NEMA 1, 12, 3R, čierna = VYP, červená = ZAP 3VA9477-0CK72 pre 3VA53/54/63/64 až 600A, ocel'ová rukoväť s epoxidovým náterom, NEMA 1, 12, 3R, čierna = VYP, červená = ZAP Siemens: hĺbkovo variabilný ovládací mechanizmus - kompletná stavebnica 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
Materiál	Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Rozsah dodávky	Vrátane zaistenia hlavných dverí, krycej dosky a upevňovacieho materiálu.
Rozmery	Šírka: 103 mm Výška: 2.000 mm Hĺbka: 600 mm
Poznámka	Montáž krytu len na skriňu s jednokrídlovými dverami a rúrkovým dverným rámom
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 12
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 55 in conjunction with enclosures from the VX series
Protection category NEMA	NEMA 12 (in conjunction with enclosures from the VX series)

Features

Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	17 kg
Brutto hmotnosť	18,4 kg
Číslo colnej sadzby	94039910
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	VX kryt pre odpínač nerez, ŠxVxH 103x2000x600 mm. Spĺňa požiadavky UL 508 A

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------