


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 9055.410

Jednotka monitor-klávesnica

State: 10.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 9055.410 - Jednotka monitor-klávesnica so 17" TFT displejom a pripojením VGA/DVI

1 U chassis with 17" TFT display, English or German keyboard layout, with telescopic slides.



Features

Obj. č.	DK 9055.410
Výhody	Analógové a digitálne pripojenie videa Káble sú bezpečne vedené v energetickej reťazi Možnosť uzamknutia na prednej strane Jednoduchá montáž vykonávaná jednou osobou.
Farba	RAL 9005
Rozsah dodávky	Jednotka monitor-klávesnica, 1 U Kábel VGA DVI kábel USB kábel Sieťový kábel a konektor s ochranným kontaktom so 17" TFT displejom a pripojením VGA/DVI 2 káble PS/2 Klávesnica s integrovaným touchpadom
Menovité prevádzkové napätie	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Max. príkon pri uzavretej jednotke monitora	1 W
Max. príkon v prevádzke	32 W

Features

Rozhranie	VGA (D-Sub HD 15-pole) DVI 1 x USB PS/2
Konektor (typ)	IEC 320 connector C14
Layout	German
Poznámka k obj. č.	Dodacia lehota na vyžiadanie
Rozmery	Šírka: 482,6 mm Hĺbka: 680 mm
Rozsah prevádzkových teplôt	5 °C...45 °C
Montážne rozmery	Montážna hĺbka (min.): 680 mm Montážna hĺbka (max.): 850 mm
Vlastnosti displeja	Uhlopriečka: 432 mm (17") Formát: 4 : 3 Kontrastný pomer: Kontrastný pomer: cca 1000:1 Jas displeja: 350 cd/m ² Rozlíšenie displeja: 1280 x 1024 pixels Počet farieb: 16.700.000
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	15,827 kg
Brutto hmotnosť	16,66 kg
Číslo colnej sadzby	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
Popis výrobku	DK monitor/klávesnica, ŠxVxH: 482,6 mm (19") x 1 Ux 680 mm, 100-240 V, 1~, 50/60 Hz, nemčina, RAL 9005

Approvals

Explanations

Declaration of conformity