

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 9055.412 Jednotka monitor-klávesnica

State: 20.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 9055.412 - Jednotka monitor-klávesnica so 17" TFT displejom a pripojením VGA/DVI

1 U chassis with 17" TFT display, English or German keyboard layout, with telescopic slides.



Features

| | |
|---|---|
| Obj. č. | DK 9055.412 |
| Výhody | Analógové a digitálne pripojenie videa Káble sú bezpečne vedené v energetickej reťazi Možnosť uzamknutia na prednej strane Jednoduchá montáž vykonávaná jednou osobou. |
| Farba | RAL 9005 |
| Rozsah dodávky | Jednotka monitor-klávesnica, 1 U Kábel VGA DVI kábel USB kábel Sieťový kábel a konektor s ochranným kontaktom so 17" TFT displejom a pripojením VGA/DVI 2 káble PS/2 Klávesnica s integrovaným touchpadom |
| Menovité prevádzkové napätie | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Max. príkon pri uzavretej jednotke monitora | 1 W |
| Max. príkon v prevádzke | 32 W |

Features

| | |
|-----------------------------|--|
| Rozhranie | VGA (D-Sub HD 15-pole) DVI 1 x USB PS/2 |
| Konektor (typ) | IEC 320 connector C14 |
| Layout | US English |
| Poznámka k obj. č. | Dodacia lehota na vyžiadanie |
| Rozmery | Šírka: 482,6 mm Hĺbka: 680 mm |
| Rozsah prevádzkových teplôt | 5 °C...45 °C |
| Montážne rozmery | Montážna hĺbka (min.): 680 mm Montážna hĺbka (max.): 850 mm |
| Vlastnosti displeja | Uhlopriečka: 432 mm (17") Formát: 4 : 3 Kontrastný pomer: Kontrastný pomer: cca 1000:1 Jas displeja: 350 cd/m ² Rozlíšenie displeja: 1280 x 1024 pixels Počet farieb: 16.700.000 |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 15,5 kg |
| Brutto hmotnosť | 16,5 kg |
| Číslo colnej sadzby | 85286200 |
| ETIM 9 | EC001428 |
| ECLASS 8.0 | 19200201 |
| Popis výrobku | DK monitor/klávesnica, ŠxVxH: 482,6 mm (19") x 1 Ux 680 mm, 100-240 V, 1~, 50/60 Hz, americká angličtina, RAL 9005 |

Approvals

Explanations

Declaration of conformity