

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9301.000 Skrine Ex

State: 2.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9301.000 - Skrine Ex Nerezová oceľ, prázdna skriňa s naskrutkovaným krytom

Ex enclosure with screw-fastened cover, stainless steel



Features

Obj. č.	KEL 9301.000
Prevedenie	Skrine Ex
Oblasti použitia	Zóna 1 a 2, resp. 21 a 22 podľa 2014/34/EÚ Rozsah teploty okolitého prostredia: -30 °C až +80 °C Uvedené teploty môžu obmedzovať namontované zariadenia Nevýbušné prevedenie podľa EN 60 079: ochrana prístroja vďaka zvýšenej bezpečnosti (Ex e), ochrana prístroja vďaka skrini (Ex tb)
Materiál	Skriňa: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304) Kryt: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), po obvode silikónové tesnenie
Povrch	Skriňa: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400, hĺbka zrnitosti < 0,8 µm
Rozsah dodávky	Skriňa Kryt
Rozmery	Šírka: 150 mm Výška: 150 mm Hĺbka: 80 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U	Yes
Certificate PTB 03 ATEX 1013U	Yes

Features

Základný materiál	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 66
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	1,2 kg
Brutto hmotnosť	1,448 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502
Popis výrobku	Skriňa KEL Ex, ŠxVxH: 150x150x80 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301, bez montážnej dosky, prázdna skriňa so skrutkovacím krytom

Approvals

Approvals	ATEX ATEX QA CQC-CCC IECEX IECEX QAR
Explanations	Attestation of Conformity