

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9306.000 Skrine Ex

State: 3.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9306.000 - Skrine Ex Nerezová oceľ, prázdna skriňa s naskrutkovaným krytom

Ex enclosure with screw-fastened cover, stainless steel



Features

Obj. č.	KEL 9306.000
Prevedenie	Skrine Ex
Oblasti použitia	Zóna 1 a 2, resp. 21 a 22 podľa 2014/34/EÚ Rozsah teploty okolitého prostredia: -30 °C až +80 °C Uvedené teploty môžu obmedzovať namontované zariadenia Nevýbušné prevedenie podľa EN 60 079: ochrana prístroja vďaka zvýšenej bezpečnosti (Ex e), ochrana prístroja vďaka skrini (Ex tb)
Materiál	Skrinka: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304) Kryt: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), po obvode silikónové tesnenie
Povrch	Skrinka: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400, hĺbka zrnitosti < 0,8 μm
Rozsah dodávky	Skrinka Kryt
Rozmery	Šírka: 300 mm Výška: 300 mm Hĺbka: 120 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U	Yes
Certificate PTB 03 ATEX 1013U	Yes
Základný materiál	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 66

Features

Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	3,7 kg
Brutto hmotnosť	3,9 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502
Popis výrobku	Skriňa KEL Ex, ŠxVxH: 300x300x120 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301, bez montážnej dosky, prázdna skriňa so skrutkovacím krytom

Approvals

Approvals	ATEX ATEX QA CQC-CCC IECEX IECEX QAR
-----------	--