

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.004 Držiaky prípojníc

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.004 - Držiaky prípojnic pre ploché medené prípojnice

For flat copper bars up to 800 A.

Features

Obj. č.	SV 9340.004
Prevedenie	UL certifikované
Materiál	Polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba	RAL 7035
Menovité prevádzkové napätie	1000 V, 3~
Elektrické parametre UL (SCCR)	22 kA - 600 V, support spacing 500 mm, 15 x 5 - 25 x 10 mm busbars 25 kA - 600 V, support spacing 500 mm, 30 x 5/10 mm busbars 30 kA - 600 V, support spacing 250 mm, 15 x 5 - 25 x 10 mm busbars 65 kA - 600 V, support spacing 250 mm, 15 x 5 - 25 x 10 mm busbars, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
Poznámka k obj. č.	Pri používaní prípojnic 12x 5/10 mm je navyše nutné použiť dištančnú vložku 9340.090. Pre aplikácie UL je nutné použiť spodný krycí profil Certifikát UL platí iba v kombinácii s aplikáciou AC
Počet pólov	4-pole
Vhodný pre obj. č.	3580000 3581000 3582000 3583000 3584000 3580100 3581100 3585005 3586005

Features

S vnútorným upevnením	Yes
Rozstup prípojnic	60 mm
Vhodné pre prípojnice	12 x 5 - 30 x 10
Balenie	4 pc(s).
Netto hmotnosť	0,84 kg
Brutto hmotnosť	0,915 kg
Číslo colnej sadzby	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Popis výrobku	Držiak prípojnice SV, 4-pólový, 60 mm stredová vzdialenosť, pre prípojnicu ŠxV: 12x5-30x10 mm, verzia UL

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK