

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.050 Držiaky prípojnic

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.050 - Držiaky prípojnic pre ploché medené prípojnice

For flat copper bars up to 800 A.

Features

Obj. č.	SV 9340.050
Prevedenie	UL certifikované
Product modification	V dôsledku dodávateľských problémov s plastovými prísadami dochádza v súčasnosti k dlhým dodacím lehotám. Ako protiopatrenie boli testované a certifikované alternatívne materiály s cieľom zlepšiť dodávateľskú schopnosť. V dôsledku toho budú produkty v budúcnosti čiastočne dodávané v čiernej farbe (podobnej RAL 9005). Opísané opatrenie nemá žiadny vplyv na ďalšie technické vlastnosti, povolenia a schválenia.
Materiál	Polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba	RAL 7035
Menovité prevádzkové napätie	1000 V, 3~ 1500 V (DC)
Elektrické parametre UL (SCCR)	14 kA - 600 V, support spacing 500 mm, 12 x 5/10 mm busbars 22 kA - 600 V, support spacing 500 mm, 15 x 5 - 25 x 10 mm busbars 25 kA - 600 V, support spacing 250 mm, 12 x 5/10 mm busbars 25 kA - 600 V, support spacing 500 mm, 30 x 5/10 mm busbars 30 kA - 600 V, support spacing 250 mm, 15 x 5 - 25 x 10 mm busbars 50 kA - 600 V, support spacing 350 mm, 30 x 5/10 mm busbars, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7 54 kA - 600 V, support spacing 500 mm, 30 x 5/10 mm busbars, circuit breaker max. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 480 V, support spacing 250 mm, 30 x 5/10 mm busbars, circuit breaker max. 600 A, DIVQ/7 73 kA - 600 V, support spacing 250 mm, 30 x 5/10 mm busbars, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7

Features

Poznámka k obj. č.	Pre aplikácie UL je nutné použiť spodný krycí profil
Počet pólov	3-pole
Vhodný pre obj. č.	3580000 3581000 3582000 3583000 3584000 3580100 3581100 3585005 3586005
S vnútorným upevnením	Yes
Rozstup prípojnic	60 mm
Vhodné pre prípojnice	12 x 5 - 30 x 10
Balenie	4 pc(s).
Netto hmotnosť	0,668 kg
Brutto hmotnosť	0,72 kg
Číslo colnej sadzby	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Popis výrobku	Držiak prípojnice SV, 3-pólový, 60 mm stredová vzdialenosť, pre prípojnicu ŠxV: 12x5-30x10 mm, verzia UL

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK