


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.260 OM adaptéry

State: 30.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.260 - OM adaptéry bez prívodného vodiča

For mounting of switchgear with external power supply.

## Features

Obj. č.	SV 9340.260
Prevedenie	bez prívodného vodiča
Materiál	Polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba	Chassis: RAL 7035
Pre prípojnicové systémy s rozstupom	60 mm
Typ DIN lišty	Support frame, PinBlock
Počet pólov	3-pole
PinBlock	Yes
Rozmery	Šírka: 45 mm Výška: 208 mm
Vhodné pre prípojnice	Výška: 5, 10 mm
Nosný rám (šírka × výška)	45 mm x 170 mm
Certifikáty	UL
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,219 kg
Brutto hmotnosť	0,22 kg
Číslo colnej sadzby	85369095
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Popis výrobku	Nosič SV OM, ŠxV: 45x208 mm, nosný rám, PinBlock, bez kontaktného systému

# Approvals

---

Approvals

ABS  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

---

Explanations

Declaration of conformity  
Declaration of conformity UK