

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.270 OM adaptéry

State: 10.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.270 - OM adaptéry bez prívodného vodiča

For mounting of switchgear with external power supply.

Features

Obj. č.	SV 9340.270
Prevedenie	bez prívodného vodiča
Materiál	Polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba	Chassis: RAL 7035
Pre prípojnicové systémy s rozstupom	60 mm
Typ DIN lišty	Support frame, 1 x TS 55D-V
Počet pólov	3-pole
Opierka nosného rámu	Yes
Rozmery	Šírka: 55 mm Výška: 272 mm
Počet nosných lišt / výška	1 / 10 mm
Vhodné pre prípojnice	Výška: 5, 10 mm
Nosný rám (šírka x výška)	55 mm x 237 mm
Certifikáty	UL
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,25 kg
Brutto hmotnosť	0,258 kg
Číslo colnej sadzby	85369095
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Popis výrobku	Nosič SV OM, ŠxV: 55x272 mm, nosný rám, nosná lišta TS 55D-V, bez kontaktného systému

Approvals

Approvals

ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Explanations

Declaration of conformity
Declaration of conformity UK