


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.310 OM adaptéry

State: 3.7.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.310 - OM adaptéry s pripojovacími vodičmi



## Features

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Obj. č.                              | SV 9340.310   |
| Prevedenie                           | s prívodným káblom  |
| Materiál                             | Polyamid<br>Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0   |
| Farba                                | Chassis: RAL 7035   |
| Pripojovacie vodiče (AWG)            | AWG 12  |
| Menovitý prúd max.                   | 25 A  |
| Menovité prevádzkové napätie         | 690 V, 3~   |
| Poznámka                             | Uvedené technické údaje sa môžu pre aplikácie UL líšiť.   |
| Elektrické parametre UL (SCCR)       | 30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7<br>50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 35 A, JDDZ/7<br>65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 30 A, JDDZ/7<br>65 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 30 A, JDDZ/7<br>50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 27 A, NKJH/7<br>65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 32 A, NKJH/7 |
| Pre prípojnicové systémy s rozstupom | 60 mm   |
| Dĺžka prívodného kábla               | 130 mm  |
| Typ DIN lišty                        | without support frame, 1 x TS 45C   |
| Počet pólov                          | 3-pole  |

# Features

---

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Rozmery                    | Šírka: 45 mm<br>Výška: 208 mm   |
| Počet nosných líšt / výška | 1 / 10 mm   |
| Vhodné pre prípojnice      | Výška: 5, 10 mm   |
| Certifikáty                | UL  |
| Balenie                    | 1 pc(s).  |
| Netto hmotnosť             | 0,245 kg  |
| Brutto hmotnosť            | 0,26 kg   |
| Podiel medi (kg / ks)      | 0,036   |
| Číslo colnej sadzby        | 85369095  |
| ETIM 9                     | EC001531  |
| ECLASS 8.0                 | 27370304  |
| Popis výrobku              | Adaptér SV OM, 25 A, 690 V, 3-pólový, prepojovací kábel AWG 12, ŠxV: 45x208 mm, montážna lišta TS 45C |

# Approvals

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed)       |
| Explanations | Declaration of conformity<br>Declaration of conformity UK |