

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.320 OM adaptéry

State: 13.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.320 - OM adaptéry s připojovacími vodiči



## Features

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Obj. číslo                         | SV 9340.320   |
| Provedení                          | s přívodním kabelem   |
| Materiál                           | Polyamid<br>Chování při požáru dle UL 94-V0   |
| Barva                              | Chassis: RAL 7035   |
| Připojovací vodiče (AWG)           | AWG 12  |
| Jmenovitý proud max.               | 25 A  |
| Jmenovité provozní napětí          | 690 V, 3~   |
| Elektrické parametry UL (SCCR)     | 30 kA – 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7<br>50 kA – 600 V, Fuse Class K5 max. 35 A, JDDZ/7<br>65 kA – 600 V, Fuse Class J max. 30 A, JDDZ/7<br>65 kA – 600 V, Fuse Class K5 max. 30 A, JDDZ/7<br>50 kA – 480 V, Combination Motor Controller max. 27 A, NHJH/7<br>65 kA – 480 V, Combination Motor Controller max. 32 A, NHJH/7 |
| Pro přípojnicové systémy s roztečí | 60 mm   |
| Délka přívodního kabelu            | 130 mm  |
| Typ DIN lišty                      | bez nosného rámu, 2× TS 45D   |
| Poznámka                           | Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit  |
| Počet pólů                         | 3 póly  |
| Rozměry                            | Šířka: 45 mm<br>Výška: 208 mm   |

# Features

---

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Počet nosných lišt / výška | 2 / 10 mm                               |
| Vhodné pro přípojnice      | Výška: 5, 10 mm                         |
| Certifikáty                | UL                                      |
| Balení                     | 1 ks                                    |
| Netto hmotnost             | 0,2 kg                                  |
| Brutto hmotnost            | 0,256 kg                                |
| Podíl mědi (kg / ks)       | 0,036                                   |
| Číslo celní sazby          | 85369095                                |
| ETIM 9                     | EC001531                                |
| ECLASS 8.0                 | 27370304                                |
| Popis výrobku              | RL60 OM-adaptér 25A, 690V, ŠxV 45x208mm |

# Approvals

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Prohlášení o shodě<br>Prohlášení o shodě UK         |