


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.390 OM adaptéry

State: 10.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.390 - OM adaptéry s pripojovacími vodičmi



Features

| | |
|--------------------------------------|---|
| Obj. č. | SV 9340.390 |
| Prevedenie | s prívodným káblom |
| Materiál | Polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0 |
| Farba | Chassis: RAL 7035 |
| Pripojovacie vodiče (AWG) | AWG 10 |
| Menovitý prúd max. | 32 A |
| Menovité prevádzkové napätie | 690 V, 3~ |
| Poznámka | Uvedené technické údaje sa môžu pre aplikácie UL líšiť. |
| Elektrické parametre UL (SCCR) | 30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7 50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 35 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 30 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 30 A, JDDZ/7 50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 27 A, NKJH/7 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 32 A, NKJH/7 |
| Pre prípojnicové systémy s rozstupom | 60 mm |
| Dĺžka prívodného kábla | 130 mm |
| Typ DIN lišty | Support frame, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V |
| Počet pólov | 3-pole |
| Opierka nosného rámu | Yes |

Features

| | |
|----------------------------|--|
| Rozmery | Šírka: 45 mm Výška: 272 mm |
| Počet nosných líšt / výška | 2 / 10 mm |
| Vhodné pre prípojnice | Výška: 5, 10 mm |
| Nosný rám (šírka × výška) | 45 mm x 237 mm |
| Certifikáty | UL |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 0,3 kg |
| Brutto hmotnosť | 0,309 kg |
| Podiel medi (kg / ks) | 0,074 |
| Číslo colnej sadzby | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Popis výrobku | Adaptér SV OM, 32 A, 690 V, 3-pólový, prepojovací kábel AWG 10, ŠxV: 45x272 mm, nosný rám, montážna lišta TS 45D, TS 45D-V |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Declaration of conformity Declaration of conformity UK |