

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.510 OM adaptéry

State: 3.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.510 - OM adaptéry so svorkami s ťažnou pružinou



## Features

Obj. č.	SV 9340.510
Prevedenie	so svorkami s ťažnou pružinou
Materiál	Polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba	Chassis: RAL 7035
Menovitý prúd max.	32 A
Menovité prevádzkové napätie	690 V, 3~
Pre prípojnicové systémy s rozstupom	60 mm
Typ DIN lišty	without support frame, 1 x TS 45C
Počet pólov	3-pole
Rozmery	Šírka: 45 mm Výška: 208 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Počet nosných lišt / výška	1 / 10 mm
Vhodné pre prípojnice	Výška: 5, 10 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,231 kg

## Features

---

Brutto hmotnosť	0,24 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,027
Číslo colnej sadzby	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	Adaptér SV OM, 32 A, 690 V, 3-pólový, svorka s ťažnou pružinou 1,5-6 mm <sup>2</sup> , ŠxV: 45x208 mm, montážna lišta TS 45C

## Approvals

---

Approvals	ABS DNV Lloyds Register
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK