


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.560 OM adaptéry

State: 13.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.560 - OM adaptéry se svorkami s tažnou pružinou



Features

Obj. číslo	SV 9340.560
Provedení	se svorkami s tažnou pružinou
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva	Chassis: RAL 7035
Jmenovitý proud max.	32 A
Jmenovité provozní napětí	690 V, 3~
Pro přípojnicové systémy s roztečí	60 mm
Typ DIN lišty	Nosný rám, 1× TS 45D, 1× TS 45D-V
Počet pólů	3 póly
Opěra nosného rámu	Yes
Rozměry	Šířka: 45 mm Výška: 272 mm
Připojení kulatých vodičů	1,5 - 6 mm ²
Počet nosných lišt / výška	2 / 10 mm
Vhodné pro přípojnice	Výška: 5, 10 mm
Nosný rám (šířka × výška)	45 mm x 237 mm
Balení	1 ks

Features

Netto hmotnost	0,28 kg
Brutto hmotnost	0,293 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,027
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	RL60 OM-adaptér 32A,690V, ŠxV 45x272 mm

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
