


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.560 OM adaptéry

State: 29.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.560 - OM adaptéry so svorkami s ťažnou pružinou



Features

Obj. č.	SV 9340.560
Prevedenie	so svorkami s ťažnou pružinou
Materiál	Polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba	Chassis: RAL 7035
Menovitý prúd max.	32 A
Menovité prevádzkové napätie	690 V, 3~
Pre prípojnicové systémy s rozstupom	60 mm
Typ DIN lišty	Support frame, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
Počet pólov	3-pole
Opierka nosného rámu	Yes
Rozmery	Šírka: 45 mm Výška: 272 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov	1,5 - 6 mm ²
Počet nosných lišt / výška	2 / 10 mm
Vhodné pre prípojnice	Výška: 5, 10 mm
Nosný rám (šírka x výška)	45 mm x 237 mm

Features

Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,28 kg
Brutto hmotnosť	0,293 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,027
Číslo colnej sadzby	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	Adaptér SV OM, 32 A, 690 V, 3-pólový, svorka s ťažnou pružinou 1,5-6 mm ² , ŠxV: 45x272 mm, nosný rám, montážna lišta TS 45D, TS 45D-V

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK