

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.620 OM adaptéry

State: 14.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.620 - OM adaptéry se svorkami s tažnou pružinou



Features

Obj. číslo	SV 9340.620
Provedení	se svorkami s tažnou pružinou
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva	Chassis: RAL 7035
Jmenovitý proud max.	65 A
Jmenovité provozní napětí	690 V, 3~
Pro přípojnicové systémy s roztečí	60 mm
Typ DIN lišty	bez nosného rámu, 1× TS 55E, 1× TS 55D
Počet pólů	3 póly
Poznámka k obj. č.	Podle zkoušky oteplení provedené v souladu s IEC 61 439-1 je proudová zatížitelnost možná do 80 A
Rozměry	Šířka: 55 mm Výška: 208 mm
Připojení kulatých vodičů	2,5 - 16 mm ²
Počet nosných lišt / výška	2 / 10 mm
Vhodné pro přípojnice	Výška: 5, 10 mm
Balení	1 ks

Features

Netto hmotnost	0,299 kg
Brutto hmotnost	0,348 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,059
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	RL60 OM-adaptér 65A, 690V

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
