

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.630 OM adaptéry

State: 3.7.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.630 - OM adaptéry so svorkami s ťažnou pružinou



## Features

Obj. č.	SV 9340.630
Prevedenie	so svorkami s ťažnou pružinou
Materiál	Polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba	Chassis: RAL 7035
Menovitý prúd max.	65 A
Menovité prevádzkové napätie	690 V, 3~
Pre prípojnicové systémy s rozstupom	60 mm
Typ DIN lišty	Support frame, 1 x TS 55E
Počet pólov	3-pole
Poznámka k obj. č.	Podľa skúšky oteplenia vykonanej v súlade s IEC 61 439-1 je prúdová zaťažiteľnosť možná do 80 A
Rozmery	Šírka: 55 mm Výška: 208 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov	2,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Počet nosných líšt / výška	1 / 10 mm
Vhodné pre prípojnice	Výška: 5, 10 mm

# Features

Nosný rám (šírka × výška)	55 mm x 170 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,32 kg
Brutto hmotnosť	0,33 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,059
Číslo colnej sadzby	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	Adaptér SV OM, 65 A, 690 V, 3-pólový, svorka s ťažnou pružinou 2,5-16 mm <sup>2</sup> , ŠxV: 55x208 mm, nosný rám, montážna lišta TS 55E

# Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK