


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.740 OM adaptéry

State: 13.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.740 - OM adaptéry s připojovacími vodiči



Features

| | |
|------------------------------------|---|
| Obj. číslo | SV 9340.740 |
| Provedení | s přívodním kabelem |
| Materiál | Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0 |
| Barva | Chassis: RAL 7035 |
| Připojovací vodiče (AWG) | AWG 8 |
| Jmenovitý proud max. | 40 A |
| Jmenovité provozní napětí | 690 V, 3~ |
| Elektrické parametry UL (SCCR) | 30 kA – 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7 30 kA – 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NHJH/7 65 kA – 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7 65 kA – 480 V, Manual Motor Controller max. 63 A, NLRV/7 65 kA – 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NHJH/7 |
| Pro přípojnicové systémy s roztečí | 60 mm |
| Délka přívodního kabelu | 130 mm |
| Typ DIN lišty | bez nosného rámu, 2× TS 55D |
| Poznámka | Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit |
| Počet pólů | 3 póly |
| Rozměry | Šířka: 55 mm Výška: 208 mm |

Features

| | |
|----------------------------|---|
| Počet nosných lišt / výška | 2 / 10 mm |
| Vhodné pro přípojnice | Výška: 5, 10 mm |
| Certifikáty | UL |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 0,2 kg |
| Brutto hmotnost | 0,331 kg |
| Podíl mědi (kg / ks) | 0,088 |
| Číslo celní sazby | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Popis výrobku | RL60 OM-adaptér 40A,690V, ŠxV 55x208 mm |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK |