

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.770 OM adaptéry

State: 8.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.770 - OM adaptéry s pripojovacími vodičmi

Features

Obj. č.	SV 9340.770
Prevedenie	s prírodným káblom
Materiál	Polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba	Chassis: RAL 7035
Pripojovacie vodiče (AWG)	AWG 10
Menovitý prúd max.	32 A
Menovité prevádzkové napätie	690 V, 3~
Poznámka	Uvedené technické údaje sa môžu pre aplikácie UL líšiť.
Elektrické parametre UL (SCCR)	30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7 50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 35 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 30 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 30 A, JDDZ/7 50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 27 A, NKJH/7 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 32 A, NKJH/7
Pre prípojnicové systémy s rozstupom	60 mm
Dĺžka prírodného kábla	165 mm
Typ DIN lišty	Support frame, 1 x TS 45D, PinBlock
Počet pólov	3-pole
PinBlock	Yes
Opierka nosného rámu	Yes
Rozmery	Šírka: 45 mm Výška: 272 mm
Počet nosných líšt / výška	1 / 10 mm
Vhodné pre prípojnice	Výška: 5, 10 mm

Features

Nosný rám (šírka × výška)	45 mm x 237 mm
Certifikáty	UL
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,28 kg
Brutto hmotnosť	0,32 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,077
Číslo colnej sadzby	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	Adaptér SV OM, 32 A, 690 V, 3-pólový, prepojovací kábel AWG 10, ŠxV: 45x272 mm, nosný rám, PinBlock, montážna lišta TS 45D

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK