

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.910 OM adaptéry

State: 10.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.910 - OM adaptéry s plug-in káblovým vstupom



Features

Obj. č.	SV 9340.910
Prevedenie	s plug-in káblovým vstupom
Materiál	Polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba	Chassis: RAL 7035
Rozsah dodávky	Konektor s možnosťou pripojenia 3 hlavných kontaktov (1,5 – 4 mm ²)
Menovitý prúd max.	25 A
Menovité prevádzkové napätie	690 V, 3~
Pre prípojnicové systémy s rozstupom	60 mm
Typ DIN lišty	Support frame, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
Počet pólov	3-pole
Connector outlet	Connector with connection facility for 3 main contacts (1.5 – 4 mm ²)
Rozmery	Šírka: 45 mm Výška: 208 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov	1,5 - 4 mm ²
Počet nosných líšt / výška	2 / 10 mm
Vhodné pre prípojnice	Výška: 5, 10 mm

Features

Nosný rám (šírka × výška)	45 mm x 170 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,201 kg
Brutto hmotnosť	0,289 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,025
Číslo colnej sadzby	85369095
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	Adaptér SV OM, 25 A, 690 V, 3-pólový, s plug-in káblovým vstupom, ŠxV: 45x208 mm, nosný rám, TS 45D, montážna lišta TS 45D-V

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK