


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.050

Držiaky prípojnic PLS

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.050 - Držiaky prípojnic PLS

For PLS special busbars 800 A/1600 A, 3-pole and 4-pole, suitable for top-mounting.

Features

Obj. č.	SV 9342.050
Materiál	Polyamid Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba	RAL 7035
Menovité prevádzkové napätie	1000 V, 3~ 1500 V (DC)
Elektrické parametre UL (SCCR)	25 kA - 600 V, support spacing 500 mm, PLS 1600 busbars 30 kA - 600 V, support spacing 250 mm, PLS 1600 busbars 35 kA - 600 V, support spacing 150 mm, PLS 1600 busbars 65 kA - 600 V, support spacing 250 mm, PLS 1600 busbars, Fuse Class L max. 1400 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, support spacing 100 mm, PLS 1600 busbars, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
Poznámka k obj. č.	Pre aplikácie UL je nutné použiť spodný krycí profil Certifikát UL platí iba v kombinácii s aplikáciou AC
Možno umiestniť nadstavbové prvky	Yes
Počet pólov	3-pole
Vhodné pre prípojnice	PLS 1600
Vhodný pre obj. č.	3516.000 3527.000 3528.000 3528.010 3529.000
S vnútorným upevnením	Yes
Rozstup prípojnic	60 mm
Certifikáty	UL

Features

Balenie	4 pc(s).
Netto hmotnosť	0,56 kg
Brutto hmotnosť	0,601 kg
Číslo colnej sadzby	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Popis výrobku	Držiak prípojnice SV, PLS 1600, 3-pólový, stredová vzdialenosť 60 mm, verzia UL

Approvals

Approvals	ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK